

Vakuumski prisesek ESV-20-CN

Številka dela: 191071

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine sesala	7 mm
Najmanjši polmer obdelovanca	50 mm
Premjer priseska	20 mm
Prostornina priseska	2.75 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika priseska	okrogli nagubani meh, 3,5-delni
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-10 °C...70 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	8.2 N
Teža izdelka	2.1 g
Barva	črna
Trdota po Shoru	50 +/- 5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	NBR