



Zasučni pogon DRQ-100-360-PPVJ-A

Številka dela: 19394
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z nastavljenim dušenjem v končni legi in
nastavljivo zračnostjo zobniškega pogona.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Kot dušenja	52 deg
Območje nastavljanja zasučnega kota, obojestransko	-8 /+ 8 deg
Zasučni kot	360 deg
Dušenje	Pnevmatično dušenje, nastavljivo
Položaj vgradnje	poljuben
Konstrukcijska zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	0,4 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 6 bar	150 Nm
Doposten masni vztrajnostni moment	0,2 kgm ²
Masa izdelka	40.600 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/2
Informacije o materialu pogonske gredi	Jeklo za cementiranje
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)