

**Cev**  
**PQ-AL-28X1,5X3000**  
Številka dela: 194593

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                          | Vrednost                   |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Zunanji Ø                           | 28 mm                      |
| Notranji Ø                          | 25 mm                      |
| Od temperature odvisen delovni tlak | -0.95 bar...10 bar         |
| Skladnost z LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L          |
| Temperatura medija                  | -25 °C...75 °C             |
| Temperatura okolice                 | -30 °C...75 °C             |
| Teža izdelka glede na dolžino       | 0.337 kg/m                 |
| Barva                               | srebrna                    |
| Napotek glede materialov            | V skladu z RoHS            |
| Material gibke cevi                 | gnetna aluminijeva zlitina |