


DUO-cev iz umetne mase PU-2-DUO-BS

Številka dela: 19581

FESTO

za vijajčne priključke CK in CN, posebno fleksibilna in odporna na pregib,
poliuretan (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).

Maksimalni tlak je dopusten pri maksimalni temperaturi.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Zunanji premer | 3,2 mm |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 13 mm |
| Notranji premer | 2,3 mm |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Temperatura okolice | -35 ... 60 °C |
| Dovoljenje | TÜV |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,01 kg/m |
| Barva | modra/črna |
| Trdota v Shore | D 52 +/-3 |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Informacije o materialu cevi | TPE-U(PU) |