

Spiralna cev iz umetne mase PUN-6X1-S-2-SW

Številka dela: 197606

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	2 m
Zunanji Ø	6 mm
Dolžina bloka	0.518 m
Notranji Ø	4 mm
Premmer navitja	46 mm
Število ovojev	52
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-35 °C...60 °C
Teža izdelka	110 g
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim Ø 6 mm za notranji Ø vtičnega priključka 4 mm s pokrivno matico za notranji Ø vtičnega priključka 4 mm
Barva	črna
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Material gibke cevi	TPE-U (PU)