

**Vpenjalna tulka**  
**EAMH-145-19-C34**  
Številka dela: 2429591

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                | Vrednost               |
|---------------------------|------------------------|
| Velikost                  | 145                    |
| Položaj vgradnje          | poljubno               |
| Največja vrtilna hitrost  | 4000 1/min             |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C         |
| Relativna zračna vlažnost | 0-95 %                 |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C         |
| Masni vztrajnostni moment | 35.5 kgmm <sup>2</sup> |
| Teža izdelka              | 227 g                  |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS        |