

Flexo-vez
CRFK-M16X1,5
Številka dela: 2490673

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M16x1,5
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-20 °C...100 °C
Največ. obremenitev	4 kN
Teža izdelka	670 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Material navojnega zatiča	visoko legirano nerjavno jeklo
Material pokrovčka	EPDM
Material matice	visoko legirano nerjavno jeklo