


Sklop končnega prislona EADP-ES-R3-25

Številka dela: 2721599

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Območje nastavljanja kota zasuka	0 stp...325 stp
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Masni vztrajnostni moment JO	1 kgcm ²
Teža izdelka	210 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material naslonov	Berilijev bron z nikljevimi nanosom
Material prirobnice	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Material držala	gnetna aluminijeva zlitina eloksirano