


Aksialni sklop EAMM-A-D60-80G-S1

Številka dela: 2946762

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	88.4 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	34.8 kgmm ²
Prenosljivi navor	17 Nm
Teža izdelka	1350 g
Koda vmesnika aktuatorja	D60
Koda vmesnika Motor In	80G
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS