


Povezovalni kabel KMC-1-230AC-5

Številka dela: 30934

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	320 g
Električni priključek	doza Oblika A
Nazivna delovna napetost AC	230 V
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Dolžina kabla	5 m
Premer kabla	6 mm
Zgradba kabla	3 x 0,75 mm ²
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material kablskega plašča	PVC
Material ohišja	PC
Material vtičnih kontaktov	Bron