


Kabel z vtičnico KMF-1-230AC-5

Številka dela: 30938

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	320 g
Električni priključek	doza
Nazivna delovna napetost AC	230 V
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Dolžina kabla	5 m
Premer kabla	6 mm
Zgradba kabla	3 x 0,75 mm ²
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material kablanskega plašča	PVC
Material ohišja	PC POM
Material vtičnih kontaktov	Bron