

Ležajni podstavek LBG-50

Številka dela: 31763

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izjema so vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Največ. obremenitev	2.5 kN
Teža izdelka	540 g
	19.03 unča
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	Lito nerjavno jeklo
Material sornika	Cementirno jeklo
Material varovalke	vzmetno jeklo