


**Ležajni kos**  
**LNZG-100/125**  
Številka dela: 32962

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                                      | Vrednost                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                        | 100/125                                                                 |
| Na podlagi standarda                            | ISO 15552                                                               |
| Razred korozijske odpornosti KBK                | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                       |
| Skladnost z LABS                                | VDMA24364-B2-L                                                          |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a) |
| Temperatura okolice                             | -40 °C...80 °C                                                          |
| Največ. obremenitev                             | 9 kN                                                                    |
| Teža izdelka                                    | 306 g                                                                   |
| Napotek glede materialov                        | V skladu z RoHS                                                         |
| Material elementa za pritrditev                 | gnetna aluminijeva zlitina                                              |
| Material ležaja                                 | Umetna masa                                                             |