

# **Standardni valj**

## **DSNU-3/4"- -PPV-A**

Številka dela: 33354

**FESTO**


na osnovi DIN ISO 6432 za brezdotično zaznavanje, različne možnosti pritrditve, brez in z dodatnimi pritrditvenimi elementi. Z nastavlјivim dušenjem v končni legi.

Za zaznavanje položaja z mejnim stikalo je potreben najmanjši gib 10 mm.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



**Primer predstavitev**



## **Podatkovni list**

| Značilnost                              | Vrednost  |
|---|---|
| Gib                                     | 10 ... 320 mm                                       |
| Premer bata                             | 3/4"  |
| Zasnovan na osnovi standarda            | ISO 6432  |
| Dušenje                                 | obojestransko nastavlјivo pnevmatično dušenje (PPV) |
| Konec batnice                           | Zunanji navoj                                       |
| Obratovalni tlak                        | 1 ... 10 bar  |
| Način delovanja                         | dvosmerni   |
| Delovni medij                           | sušen stisnjeni zrak, naoljen ali nenaoljen         |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK    | 2   |
| Temperatura okolice                     | -20 ... 80 °C                                       |
| Dolžina dušenja                         | 17 mm   |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 158,3 N   |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib  | 188,5 N   |
| Pnevmatični priključek                  | M22x1,5   |
| Informacije o materialu pokrova         | Aluminijeva litina za kovanje                       |
| Informacije o materialu tesnil          | NBR<br>TPE-U(PU)                                    |
| Informacije o materialu ohišja          | visokolegirano jeklo, nerjavno                      |
| Informacije o materialu batnice         | visokolegirano jeklo, nerjavno                      |