

Magnetna tuljava MSFW-240-50/60-OD

Številka dela: 34424

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopnega položaja	ne
Najkrajši pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100%
Faktor moči cos {phi}	0.7
Karakteristike tuljave	240 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 9,0 VA, držalna moč 7,0 VA
Dovoljena nihanja frekvence	+/- 5 %
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...40 °C
Največji pritezni moment, vtičnica	0.4 Nm
Teža izdelka	55 g
Električni priključek	3-polni Jezički vtičev s priključno shemo v skladu s standardom podjetja Festo za MSSD-F
Način pritrditve	z narebreno matico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material magnetne tuljave	duroplast baker Jeklo
Material navitja	baker