


Vodilo FENG-32- -KF

Številka dela: 34487

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Hod	10 mm...500 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu.
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največja sila F_y	750 N
Največja sila F_y , statična	1020 N
Največja sila	750 N
Največja sila F_z , statična	1020 N
Največji moment M_x	28 Nm
Največji moment M_x , statičen	38 Nm
Največji moment M_y	34 Nm
Največji moment M_y , statičen	46 Nm
Največji moment M_z	34 Nm
Največji moment M_z , statičen	46 Nm
Pomična sila	15 N
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	18 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	1530 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	18 g
Težišče premikajoče se mase pri hodu 0 mm	43 mm
Dodatek k težišču premikajoče se mase na 10 mm hoda	4.5 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material jarmove plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana