

Magnetna tuljava VACC-S18-70-K5-16-U2D

Številka dela: 3546913

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopnega položaja	ne
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	125 V DC: 7,0 W
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Protieksplzijska zaščita	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Temperatura okolice Ex	T4A, 120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +80 °C
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65
Teža izdelka	1700 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj NPT1/2
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material magnetne tuljave	Gnetna aluminijeva zlitina siva litina