

Magnetna tuljava MSG-12DC

Številka dela: 3598

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Najkrajši pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	F
Karakteristike tuljave	12 V DC: 11,7 W
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	175 g
Električni priključek	Oblika A Vtič v skladu z EN 175301-803
Način pritrditve	Zunanji šestrob 1/8 Zadrževalna sponka
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material magnetne tuljave	duroplast
Material vtičnih kontaktov	Medenina, pocinjena
Material navitja	baker