

Protipovratni ventil H-M5

Številka dela: 3671

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	Protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	115 l/min
Delovni tlak	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Material ohišja	Medenina
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR