


Dvoosni portal EXCM-40-

Številka dela: 3741955

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Hod osi X	200 mm...2000 mm
Hod osi Y	200 mm...1000 mm
Položaj vgradnje	vodoravno
Konstruktivna zgradba	ploski portal
Vrsta motorja	Koračni motor
Delovni tlak	8 bar
Največji dovoljeni pospešek, čista mehanika	20 m/s ²
Največji pospešek, vodoravno	5 m/s ²
Največja dovoljena hitrost, čista mehanika	2 m/s
Največja hitrost, vodoravna	1 m/s
Ponovljivost	±0,1 mm
Trajanje vklopa	100%
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o strojih
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za stroje
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–90 % brez kondenzacije
Raven zvočnega tlaka	65 dB(A)
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	10 °C...50 °C
Nazivna obremenitev pri največji dinamiki	4 kg
Način pritrditve	s pritrdilnim sklopom s kompletom za nastavljanje z utornimi kamni
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS