

Krogelni ventil VZBM-11/4-RP-40-D-2-M-B2B3

Številka dela: 4405690

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potni krogelni ventil
Način upravljanja	mehanski
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Priključek armature	Rp1 1/4
Prikazovalnik preklpnega položaja	Smer reže = smer pretoka
Notranji Ø	32 mm
Nazivni premer DN	32
Ventilska funkcija	2/2
Smer toka	obojestranski
Nazivni tlak armature PN	40
Sprožilni navor pri tlačni razliki glede na nazivni tlak armature	37 Nm
Na podlagi standarda	EN 10226-1
Medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:--:] inertni plini voda – brez vodne pare nevtralne tekočine
Temperatura medija	-15 °C...120 °C
Pretok Kv	84 m³/h
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Material ohišja	Medenina nikljan
Številka materiala ohišja	CW617N
Material tesnil	NBR PTFE

Značilnost	Vrednost
Material krogle	medenina kromiran
Številka materiala krogle	CW617N
Material gredi	Medenina
Številka materiala gredi	CW617N
Teža izdelka	770 g
Odobritev	DVGW, plin DVGW za vodo
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o tlačni opremi
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev