

## L hitro vijačeni priključek

LCK-1/8-PK-6

Številka dela: 4470

FESTO



### Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nazivni premer                                | 4.9 mm                                                                     |
| Vrsta tesnila na čepu za privitje             | tesnilni obroč                                                             |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                                   |
| Zasnova                                       | L-oblika                                                                   |
| Velikost posode                               | 10                                                                         |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi          |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]                           |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                                                 |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                                           |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...60 °C                                                             |
| Nazivni pritezni moment                       | 3.5 Nm                                                                     |
| Toleranca za nazivni pritezni moment          | ± 20 %                                                                     |
| Pnevmatični priključek 1                      | Zunanji navoj G1/8                                                         |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø cevi 8 mm<br>za vtični priključek z notranjim Ø 6 mm z matico |
| Material pokrivne matice                      | Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana                                     |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                            |
| Material tesnilnega obroča                    | Ojačan PA<br>TPE-U (PU)                                                    |
| Material votlega vijaka                       | Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana                                     |
| Material vrtljivega priključka                | Cinkova tlačna litina                                                      |