


Hitro odzračitveni ventil SEU-1/8

Številka dela: 4616

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	Hitro odzračevanje
Izbira dodatne funkcije	z glušnikom
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Način pritrditve	privijačenje
Normalni nazivni pretok, odzračevanje, 0,6- > 0,5 MPa (6- > 5 bar, 87- > 72,5 psi)	550 l/min
Normalni pretok, odzračevanje, 0,6- > 0 MPa (6- > 0 bar, 87- > 0 psi)	1000 l/min
Normalni nazivni pretok, polnjenje, 0,6- > 0,5 MPa (6- > 5 bar, 87- > 72,5 psi)	300 l/min
Delovni tlak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okolice	-20 °C...75 °C
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nazivni premer	5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...75 °C
Raven zvočnega tlaka	85 dB(A)
Teža izdelka	65 g
Material tesnil	NBR