

Paralelni sklop EAMM-U-30-V20-28A-44

Številka dela: 4767125

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	30
Razdalja od središča do središča	44 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	3000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Masni vztrajnostni moment	2.11 kgmm ²
Pogonski navor v prostem teku	0.015 Nm
Prenosljivi navor	0.05 Nm
Teža izdelka	97 g
Koda vmesnika aktuatorja	V20
Koda vmesnika Motor In	28 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS