

Vtič SEA-GS-HAR-4POL

Številka dela: 525928

Izdelek, ki se opušča

[za ventilske otoke.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Način pritrditve	z navojem
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	11,5 g
Električni priključek	4-polni M12x1 Vtič raven / rezalna sponka
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 32 V
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 32 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Vijačni priključek kabla	Pg9
Dovoljen premer kabla	4 ... 5,1 mm
Dopusten premer posamezne žice	0,1 mm
Dopusten premer žice	1,2 ... 1,6 mm
Presek priključka	0,25 ... 0,5 mm ²
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, ohišje	cinkova tlačna litina nikljan
Dopustna izolacija žic	PVC