


# Vakuumsko sesalo ESS-40-GT-M6

Številka dela: 525972

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Izravnava višine držala priseska         | 5.5 mm                                              |
| Najmanjši polmer obdelovanca             | 35 mm                                               |
| Nazivni premer                           | 2.5 mm                                              |
| Premer priseska                          | 40 mm                                               |
| Prostornina priseska                     | 5.4 cm <sup>3</sup>                                 |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                            |
| Dodelitev držala priseska                | velikost 4                                          |
| Oblika priseska                          | okroglo, globoko                                    |
| Delovni tlak                             | -0.95 bar...0 bar                                   |
| Nazivni delovni tlak                     | -0.7 bar                                            |
| Delovni medij                            | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 2 – zmerna korozijska obremenitev                   |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-A1-L                                      |
| Temperatura okolice                      | -10 °C...80 °C                                      |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 64 N                                                |
| Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku  | 20 N                                                |
| Teža izdelka                             | 14 g                                                |
| Način pritrditve                         | prek vakuumskega priključka                         |
| Vakuumski priključek                     | M6                                                  |
| Barva                                    | rdečerja                                            |
| Trdota po Shoru                          | 72 +/- 5                                            |
| Material čepa za privitje                | gnetna aluminijeva zlitina                          |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                     |
| Material priseska                        | Vulkolan                                            |