

Vakuumsko sesalo ESS-60-GT-M10

Številka dela: 525980

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine držala priseska	6 mm
Najmanjši polmer obdelovanca	75 mm
Nazivni premer	2.5 mm
Premer priseska	60 mm
Prostornina priseska	11.3 cm ³
Položaj vgradnje	poljubno
Dodelitev držala priseska	Velikost 5
Oblika priseska	okroglo, globoko
Delovni tlak	-0.95 bar...0 bar
Nazivni delovni tlak	-0.7 bar
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	134 N
Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	37 N
Teža izdelka	20 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M10
Barva	rdečerja
Trdota po Shoru	72 +/- 5
Material čepa za privitje	gnetna aluminijeva zlitina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	Vulkolan