

Vakuumski prisesek ESV-50-BT

Številka dela: 526007

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine držala priseska	10 mm
Najmanjši polmer obdelovanca	40 mm
Premjer priseska	50 mm
Prostornina priseska	17.6 cm ³
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	meh
Oblika priseska	okrogli meh, 1,5-delni
Delovni tlak	-0.95 bar...0 bar
Nazivni delovni tlak	-0.7 bar
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Odtržna sila pri 70-odstotnem vakuumu	100 N
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	100 N
Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	39 N
Teža izdelka	16.2 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Barva	rdečerja
Trdota po Shoru	72 +/- 5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	Vulkolan