

# Okrogli valj DSNU-40-60-P-A

Številka dela: 5262534

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 60 mm                                                               |
| Premer bata                                               | 40 mm                                                               |
| Navoj batnice                                             | M12x1,25                                                            |
| Blaženje                                                  | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                                          | poljubno                                                            |
| Konstruktivna zgradba                                     | Bat<br>Batnica<br>Cev valja                                         |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo                                                    |
| Delovni tlak                                              | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                   |
| Način delovanja                                           | dvosmerno delovanje                                                 |
| Delovni medij                                             | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                   |
| Skladnost z LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okolice                                       | -20 °C...80 °C                                                      |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 633.3 N                                                             |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 752.9 N                                                             |
| Premikajoča se masa                                       | 326 g                                                               |
| Teža izdelka                                              | 805 g                                                               |
| Način pritrditve                                          | z opremo                                                            |
| Pnevmatični priključek                                    | G1/4                                                                |
| Napotek glede materialov                                  | V skladu z RoHS                                                     |
| Material pokrova                                          | Gnetna aluminijeva zlitina                                          |
| Material tesnil                                           | NBR<br>TPE-U (PU)                                                   |
| Material batnice                                          | visoko legirano jeklo                                               |
| Material cevi valja                                       | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |