

# Regulator tlaka

## LR-1/8-D-O-7-MICRO

Številka dela: 526264



Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

[z navojno priključno ploščo, brez manometra.](#)

[Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Velikost                         | Micro                                                    |
| Serija                           | D                                                        |
| Varovanje vklopa                 | Vrtljiv gumb z zaskočko                                  |
| Položaj vgradnje                 | poljuben                                                 |
| Konstrukcijska zgradba           | neposredno krmiljen membranski regulator                 |
| Regulator                        | s sekundarno odzračitvijo                                |
| Prikaz tlaka                     | M5 predpripravljen                                       |
| Obratovalni tlak                 | 1 ... 10 bar                                             |
| Območje regulacije tlaka         | 0,5 ... 7 bar                                            |
| Maks. tlačna histereza           | 0,3 bar                                                  |
| Normalni imenski pretok          | 230 l/min                                                |
| Delovni medij                    | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plini |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plini |
| Temperatura medija               | -10 ... 60 °C                                            |
| Temperatura okolice              | -10 ... 60 °C                                            |
| Masa izdelka                     | 100 g                                                    |
| Način pritrditve                 | Vgradnja voda<br>s priborom<br>po izbiri:                |
| Pnevmatični priključek 1         | G1/8                                                     |
| Pnevmatični priključek 2         | G1/8                                                     |
| Opomba o materialu               | Ustreza RoHS                                             |
| Material, priključna plošča      | Aluminijeva litina za kovanje                            |
| Material, tesnilo                | NBR                                                      |
| Material, ohišje                 | Aluminijeva litina za kovanje                            |
| Material, membrana               | NBR                                                      |