


Ventil z zaskočnim pedalom FPB-3-1/4

Številka dela: 526984

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, bistabilen
Način upravljanja	ročno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	550 l/min
Pnevmatični delovni priključek	G1/4
Delovni tlak	-0.95 bar...10 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Nazivni premer	7 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Način krmiljenja	neposredno
Smer toka	ni reverzibilna
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	31.5 N
Teža izdelka	610 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Material tesnil	NBR
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina