

Vtič
SD-SUB-D-ST25
Številka dela: 527522

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	51 g
Električni priključek	25-polni Vtič Sub-D
Območje delovne napetosti DC	250 V
Območje delovne napetosti AC	250 V
Tokovna obremenljivost	5 A
Kabelski navojni priključek	Pg11
Dovoljen premer kabla	7 mm...12 mm
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA
Material tesnil	NBR
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina pozlačeno