

# Spojna vtičnica KD4-1/4-A-R

Številka dela: 531694

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazivni premer                                               | 8 mm                                                                |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja                | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 765 l/min                                                           |
| Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778  | 829.3 l/min                                                         |
| Delovni medij                                                | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]                     |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                     | možno delovanje z oljenjem                                          |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 1 – nizka korozijska obremenitev                                    |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...60 °C                                                      |
| Nazivni pritezni moment                                      | 9.5 Nm                                                              |
| Toleranca za nazivni pritezni moment                         | ± 15 %                                                              |
| Teža izdelka                                                 | 58 g                                                                |
| Pnevmatični priključek 1                                     | zunanji navoj G1/4                                                  |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                                                     |
| Material tesnil                                              | NBR                                                                 |
| Material vzmeti                                              | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |
| Material ohišja                                              | Medenina                                                            |
| Material navojnega tesnila                                   | PA66-GF30/TPE-U                                                     |
| Material navojnega kosa                                      | Medenina                                                            |
| Material notranjega obroča                                   | Medenina                                                            |
| Material vskočnega obroča                                    | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |
| Material zatičev                                             | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |
| Material ohišja ventila                                      | Medenina                                                            |
| Material tulke za sprostitvev                                | PP                                                                  |