

## Flexo-vez FK-10-32

Številka dela: 532703

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                          |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Velikost                         | 10                                |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura okolice              | -40 °C...150 °C                   |
| Teža izdelka                     | 15 g                              |
|                                  | 0.53 unča                         |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                   |
| Material puše                    | jeklo<br>pocinkan                 |
| Material ohišja                  | jeklo<br>pocinkano                |
| Material kroglastega sornika     | Cementirno jeklo                  |
| Material kroglaste ploščice      | Cementirno jeklo                  |
| Material matice                  | Jeklo<br>pocinkano                |