

**Najfinejši filterni vložek**  
**MS6-LFM-A**  
Številka dela: 532909

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                                         | Vrednost                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                           | 6                                                                 |
| Na podlagi standarda                               | ISO 12500-1<br>ISO 12500-3                                        |
| Serijska                                           | MS                                                                |
| Finost filtra                                      | 0.01 µm                                                           |
| Največji normalni pretok za razred čistosti zraka  | 900 l/min                                                         |
| Najmanjši normalni pretok za razred čistosti zraka | 135 l/min                                                         |
| Delovni medij                                      | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:::4]<br>Inertni plini |
| Skladnost z LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Razred čistosti zraka na izhodu                    | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [3:::2]                  |
| Učinkovitost ločevanja frakcij (0,1–0,5 µm)        | 99.995 %                                                          |
| MPPS                                               | 0.05 µm                                                           |
| Učinkovitost ločevanja MPPS                        | 99.95 %                                                           |
| Vsebnost preostalega olja                          | 0.01 mg/m³                                                        |