


Vtično-navojni priključek QB-1/4-3/16-U-M

Številka dela: 533218

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	0.118 palec
Vrsta tesnila na čepu za pritvje	Prevleka
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	10
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	0.875 unča
Način pritrditve	zunanjí šestrob SW14 Notranji šestkotnik SW3
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj R1/4
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z zunanjim Ø 3/16"
Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita	32 °F...140 °F
Barva sprostilnega obroča	síva
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PBT
Material navojnega tesnila	NBR
Material sprostilnega obroča	POM
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo