

Spiralna cev iz umetne mase PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4

Številka dela: 533463

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	2.4 m
Zunanji Ø	9.5 mm
Dolžina bloka	0.889 m
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	50 mm
Notranji Ø	6.4 mm
Premmer navitja	42 mm
Število ovojev	21
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...15 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	11 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	180 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2	zunanji navoj G1/4
Barva	modra
Trdota po Shoru	A 87 +/-3
Material priključnega navoja	medenina nikljan
Material upogibne zaščite	POM
Material gibke cevi	TPE-U (PU)