

# Glušnik UC-M5-50

Številka dela: 534217

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                         |
| Velikost posode                          | 50                                               |
| Delovni tlak                             | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                  |
| Pretok proti atmosferi                   | 350 l/min                                        |
| Delovni medij                            | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem                       |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Raven zvočnega tlaka                     | 60 dB(A)                                         |
| Temperatura okolice                      | -10 °C...70 °C                                   |
| Teža izdelka                             | 0.4 g                                            |
| Pnevmatični priključek                   | M5                                               |
| Material blažilnega vložka               | PE                                               |
| Material čepa za pritvijo                | PE                                               |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                  |