

Priključna plošča CDSV5.0-AS-1/8

Številka dela: 534434

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih mest	1
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Raven zvočnega tlaka	75 dB(A)
Stopnja zaščite	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	690 g
Električni priključek	kabel
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z notranjim navojem
Priključek dihalne odprtine	M5
Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84	M5
Priključek za krmilni zrak 12	M5
Priključek za krmilni zrak 14	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Pnevmatični priključek 5	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS