

Regulator tlaka MS12-LR

Številka dela: 535021

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Serijska	MS
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom Vrtljivi gumb z vgrajeno ključavnico možnost zaklepanja z dodatki
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	predkrmljeni membranski regulacijski ventil
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak z izravnavo predtlaka s sekundarnim odzračevanjem s funkcijo povratnega toka
Prikaz tlaka	z manometrom
Delovni tlak	0.08 MPa...2.1 MPa 0.8 bar...21 bar
Območje regulacije tlaka	0.15 bar...16 bar
Pretok, sekundarno odzračevanje	600 l/min
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	12000 l/min...22000 l/min
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z zadrževalnim kotnikom izbirno:
Material pokrova	PA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova spodaj	gnetna aluminijeva zlitina

Značilnost	Vrednost
Material tesnil	NBR
Material vzmeti	vzmetno jeklo
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material membrane	NBR
Material dročnika ventila	gnetena aluminijeva zlitina NBR visoko legirano nerjavno jeklo