

Filter MS12-LF

Številka dela: 535023

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Serija	MS
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko popolnoma samodejni, električno krmiljeni ročni, tipkalen ročno obračanje
Konstruktivna zgradba	sintrani filter s centrifugalnim izločevalnikom
Stopnja izločanja kondenzata	75 %
Delovni tlak	0.8 bar...20 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [-:9:-] stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Pnevmatični priključek 1	interni
Pnevmatični priključek 2	interni
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina