

Ventil za počasen dvig tlaka MS12-DE

Številka dela: 535034

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Funkcija iztekajočega zraka	z možnostjo dušenja
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Pomožno ročno upravljanje	zaskočitev tipkalna
Konstruktivna zgradba	sedež bata
Način vračanja	mehanska vzmet
Način krmiljenja	predkrmiljenje
Dovajanje krmilnega zraka	interni
Smer toka	ni reverzibilna
Ventilska funkcija	2/2
Prikazovalnik preklonnega položaja	z opremo
Delovni tlak	3 bar...16 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Trajanje vklopa	100%
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Teža izdelka	3800 g
Prikaz stanja signala	z opremo
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Material tesnil	NBR
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina