



Oddajnik
SOEG-S-M18W-K-L
Številka dela: 537693

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	okrogla oblika
V skladu s standardom	EN 60947-5-2
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Merilna veličina	Pozicija
Merilno načelo	optoelektronsko
Metoda merjenja	enosmerna svetlobna zapora oddajnik
Vrsta svetlobe	rdeča
Doseg	20000 mm
Temperatura okolice	-25 °C...55 °C
Padec napetosti	2 V
Odpornost proti kratkemu stiku	taktirajoča
Območje delovne napetosti DC	10 V...36 V
Preostala valovitost	20 %
Tok med prostim tekom	15 mA
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Električni priključek	3 žile kabel
Dolžina kabla	2,5 m
Material kablskega plašča	TPE-U(PUR)
Velikost	M18x1
Način pritrditve	s protimatico
Prítezni moment	20 Nm
Teža izdelka	124 g
Material ohišja	Medenina kromirano
Material pokrivne matice	Medenina kromirano
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...55 °C
Stopnja zaščite	IP65 IP67

Značilnost	Vrednost
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L