

# Nihajna prirobnica SNCL-25-R3

Številka dela: 537797

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Velikost                         | 25                                                |
| Na podlagi standarda             | ISO 21287                                         |
| Različice                        | visoka stopnja zaščite pred korozijo              |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 3 – močna odpornost proti koroziji                |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L                                    |
| Temperatura okolice              | -40 °C...90 °C                                    |
| Teža izdelka                     | 41 g                                              |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                                   |
| Material elementa za pritrditev  | gnetna aluminijeva zlitina<br>z zaščitno prevleko |
| Material ležaja                  | Umetna masa                                       |
| Material vijakov                 | visoko legirano nerjavno jeklo                    |