


Pritrdilni sklop
SMBR-8-8/100-S6
Številka dela: 538937

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Zasnova	za T-utor
Položaj vgradnje	poljubno
za Ø bata	Ø8–Ø100
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-20 °C...120 °C
Teža izdelka	20 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo