

Vrtilni razdelilec

GF-1/2-1/4

Številka dela: 539292

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	15 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normalni pretok 1-2,1 (6->0)	4050 l/min
Normalni pretok 1-2.X odprt (6->0)	14130 l/min
Največja vrtilna hitrost	2500 1/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-] Voda (tekoča, brez ledu)
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	Pri delovanju z vodo uporabite filter 5 µm možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Največji pritezni moment	8 Nm
Največja aksialna sila	50 N
Največja radialna sila	250 N
Nazivni pritezni moment	4.25 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	1190 g
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Medenina, nikljana
Material gredi	visoko legirano jeklo