


Povratno-dušilni ventil GRLSA-1/8-QS-6

Številka dela: 540661

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Pnevmatični priključek 1	QS-6
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Način upravljanja	ročno
Element za nastavljanje	notranji šestkotnik
Način pritrditve	privijačenje
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke	0 l/min...250 l/min
Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri	180 l/min...310 l/min
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0.2 bar...10 bar
Normalni pretok v smeri dušilke 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...410 l/min
Normalni pretok v nepovratni smeri 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	430 l/min...540 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Razred 4 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura skladiščenja	-10 °C...40 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	3.5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	19.5 g
Material tesnil	NBR
Material votlega vijaka	Gnetna aluminijeva zlitina eloksirano
Material sprostilnega obroča	POM
Material vijaka za uravnavanje	ojačan PA
Material vrtljivega priključka	Cinkova tlačna litina