


Modul vmesne pozicije DADM-DGC-40-A

Številka dela: 541702

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Največja hitrost naleta	3 m/s
Najdaljši čas obračanja	300 ms
Ponovljivost	0.02 mm
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	970 g
Način pritrditve	vpetje na valj DGC
Pnevmatični priključek	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material omejevalnega vijaka	Jeklo pocinkano
Material tesnil	TPE-U (PU)
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Material vzvoda	visoko legirano nerjavno jeklo
Material sponke	visoko legirano nerjavno jeklo
Material matice	Jeklo pocinkano
Fina nastavitev	4 mm
Način delovanja	dvosmerno delovanje