


Pick&Place

DHSP-HMP25-HMP20

Številka dela: 542978

FESTO

Sestavljen je iz modularnih streznih osi, za natančne in toge aplikacije z dolgimi gibi. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemальнemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen. Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Pick&Place 3.0
Koristno breme	0 ... 6 kg
Pogon Z osi	HMP-20
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Z	1-krat
Gib Z osi	0 ... 400 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,01 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,01 mm
Pogon Y osi	HMP-25
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Y	1-krat
Gib Y osi	0 ... 400 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,02 mm