


Linijski portal DHSL-DGC25-HMPL16

Številka dela: 542979

FESTO

Sestavljen je iz pogona brez batnice in lahke strezne osi, dinamičen, natančen, modularen. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemальнemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 1.0
Koristno breme	0 ... 2 kg
Pogon Z osi	HMPL-16
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Z	1-krat
Gib Z osi	0 ... 160 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	DGC-25
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Gib Y osi	0 ... 3.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm